


ショックアブソーバキット YHD-12

部品番号: 174543

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	7
ストローク	5 mm
クッション	硬質 自己調整
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.2 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	5 mm
最大抑止力	300 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	2 J
時間あたりの最大消費エネルギー	12,000 J
残存エネルギー	0.01 J
リセット力	0.7 N
質量	18 g
取付方法	ロックナット付
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	真鍮 ニッケルメッキ
材質ピストンロッド	ステンレス