



近接スイッチ

SMT-8-PS-K-LED-24-B

部品番号: 175436

FESTO

無接点、PNP、T溝タイプ、ケーブル式



データシート

特長	値
デザイン	T溝用
認証	C-Tick
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-20 ... 60 °C
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
応答時間 (ON)	<= 0.2 ms
応答時間	<= 0.5 ms
最大出力電流	100 mA
接点容量 DC	3 W
電圧降下	<= 1.8 V
残存電流	<= 0.1 mA
短絡保護	パルス
過負荷度	可能
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル 3芯式
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	標準
材質 ケーブル皮膜	PUR
取付方法	T溝に固定 インサートタイプ
最大締付トルク	0.2 Nm
質量	30 g
材質ハウジング	TPE-U(PU) ステンレス
切換状態表示	黄色LED
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67