

ストップキット KSM-10

製品番号: 175835

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	10
回転角度の設定範囲	0 deg...200 deg
回転角度	200 deg
取付位置	任意
微調整	-5 deg
構造	ストップレバー
位置検出	なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 -C...60 -C
製品質量	100 g
材質: カバー	強化 PA
材質: ストップ	ステンレス
材質:ハウジング	アルミ アルマイト