

# プラスチックチューブ PUN-8X1,25-RT

部品番号: 178412

FESTO

ワンタッチコネクタQSシリーズ、CN、CKコネクタ用外基準チューブ (食品業界否認可)



## データシート

特長	値
外径	8 mm
流量を損なわない曲げ半径	37 mm
内径	5.7 mm
最小曲半径	24 mm
アプリケーションノート	TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.7 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 101.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
材料の耐火テスト	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 ... 60 °C
長さXm時の質量	0.0302 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径8mm 内径6mm/バーブニップル用 (ナット付) 内径6mm/バーブニップル用
色	赤
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-U(PU)