

# 吸着式ドライヤ

## LDF-H6-G1/2

部品番号: 178531

FESTO

クリーンな乾燥エア用



## データシート

| 特長                                     | 値                               |
|--|---------------------------------|
| 取付方向                                   | 垂直±5°                           |
| 構造                                     | 冷却吸着式再生形ドライヤ                    |
| 1時側圧力                                  | 4 ... 10.5 bar                  |
| 作動流体                                   | ろ過圧縮空気、無給油                      |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätsklärung) | EU-EMVガイドライン準拠<br>EU低電圧ガイドライン準拠 |
| 露点                                     | -40 °C                          |
| 耐酸性クラス: CRC                            | 1                               |
| 保管温度                                   | -20 ... 60 °C                   |
| 出力エアの純度クラス                             | DIN ISO 8573-1 2.2.1準拠          |
| 流体温度                                   | 2 ... 50 °C                     |
| 周囲温度                                   | 2 ... 50 °C                     |
| 認証                                     | Germanischer Lloyd              |
| 質量                                     | 35,700 g                        |
| 取付方法                                   | 取付穴                             |
| エア接続ポート 1                              | G1/2                            |
| エア接続ポート 2                              | G1/2                            |
| 材質 ハウジング                               | 亜鉛ダイカスト                         |