

ソケット FBSD-GD-9-5POL

製品番号: 18324

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	ユニオンナット付
取付位置	任意
製品質量	33 g
電気接続	5ピン ストレートソケット/ねじ端子 タイプA M72x1
作動電圧範囲 DC	60 V
使用電圧範囲 AC	60 V
40°Cでの通電容量	4 A
サージ電圧耐性	1.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg9
許容ケーブル径	6 mm...8 mm
断面積	0.75 000013
保護等級	IP67
周囲温度	-40 -C...85 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材料に関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	強化 PA
ハウジングのカラー	黒
材質: ユニオンナット	亜鉛ダイカスト ニッケルめっき
プラグ接点材質	ブロンズ ニッケルめっきおよび金めっき