



# 薄形シリンダ ADVUL-40-5-P-A-CT

部品番号: 183408

FESTO

スイッチ取付可  
ガイドロッドとヨークプレートによってピストンロッドの回転を防止。



## データシート

特長	値
ストローク	5 mm
ピストン径	40 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ロッドエンド構造	雌ネジ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	ガイドロッド及びプレート
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-5 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.52 J
0.6MPaで後退時の理論力	686 N
0.6MPaで前進時の理論力	754 N
取付方法	アクセサリ オプション 取付穴
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 つば付頭ネジ	ステンレス
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金