


ベローズ形真空パッド VASB-8-M5-PUR-CT

部品番号: 183517

FESTO

ガスケットOL付
2010年まで供給可能



データシート

特長	値
オリフィス径	2 mm
真空パッド径	8 mm
吸着盤の有効径	5.5 mm
構造	真空ポート上 ベロー (1.5巻) 形
作動流体	大気
周囲温度	-20 ... 60 °C
破壊力: 真空圧の70%	1.6 N
取付ネジ	M5
真空パッド取付	M5
真空接続ポート	M5
シヨア硬度	62
材質	銅、PTFEフリー
材質 吸着盤	TPE-U(PU)