



ロータリアクチュエータ

DRVS-25-270-P

部品番号: 1845718

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	25
衝撃吸収角度	0.5 deg
回転角度	0 ... 270 deg
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ロータリペーン
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	ドライブシャフト
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 6
周囲温度	0 ... 60 °C
最大スラスト荷重	40 N
最大ラジアル荷重	60 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
許容慣性モーメント	0.012 kgm ²
質量	486 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material of drive shaft	鋼 (ニッケルメッキ)
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Die-cast aluminium, painted