

ティー QST-V0-G1/8-8

製品番号: 186337

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|---|
| サイズ | 標準 |
| 呼び径 | 6 mm |
| 材料の耐火試験 | UL94 V-0(ハウジング) UL94 V-0(リリースリング) |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング |
| 形状 | ティー |
| 発注単位 | 10 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| 作動電圧の情報 | 水 : 最大0.6MPa(最大50°C) |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 0 -C...60 -C |
| 定格締付トルク | 7 Nm |
| 定格締付トルクに対する許容 | ±20% |
| 製品質量 | 21 g |
| 取付方法 | 六角ねじ SW13 |
| エア接続ポート 1 | 雄ねじ G1/4 |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径8mm用 |
| 色 リリースリング | 黒 |
| ねじ付トラニオン材質 | 真鍮ニッケルめっき |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 ハウジング | PBT |
| 材質 ねじシール | アルミ PBT |
| リリースリング材質 | PBT |
| チューブシール材質 | NBR |

| 特徴 | 値 |
|-----------|-------------|
| チューブ止め具材質 | ステンレス 真鍮 |