

プラグ SEA-GS-9

製品番号: 18778

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|---------------------------------------|
| 規格ベース | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| 取付方法 | ネジ付スリーブ付 |
| 取付位置 | 任意 |
| 製品質量 | 18 g |
| 電気接続 | 4ピン タイプA M72x1 ストレートプラグ/ねじ端子 |
| 作動電圧範囲 DC | 250 V |
| 使用電圧範囲 AC | 250 V |
| 40°Cでの通電容量 | 4 A |
| サージ電圧耐性 | 2.5 kV |
| ケーブルコネクタ | Pg9 |
| 許容ケーブル径 | 6 mm...8 mm |
| 断面積 | 0.75 000013 |
| 保護等級 | IP67 |
| 周囲温度 | -40 -C...85 -C |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | 欧州低電圧指令に準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK電気機器規定に準拠 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 汚染度 | 3 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| 材質 ハウジング | PBT |
| ハウジングのカラー | 黒 |
| 材質: ユニオンナット | PBT |
| プラグ接点材質 | 真鍮 ホワイトブロンズ, コーティング |