


バルブターミナル IIMP-02-1/4-4-BU

部品番号: 18871

FESTO

G1/4、マルチピン接続



データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル 5方弁ダブル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ
標準流量	1,300 ... 1,600 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
配線	Multipol
バルブ位置	4
周囲温度	-5 ... 50 °C
保護仕様	IP65
操作方法	電気
バルブターミナルタイプ	02
構造	スプール弁
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
バルブターミナル構造	固定グリッド
パイロット圧力	1.5 ... 10 bar
作動電圧 DC	24 V
流体温度	-5 ... 50 °C
材質	PWIS質を含む