


# 丸形シリンダ DSEU-16-25-P-A-MQ

部品番号: 188763

FESTO

接続ポート標準  
2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
ストローク	25 mm
ピストン径	16 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	標準タイプ
使用圧力	1.5 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	0 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	104 N
0.6MPaで前進時の理論力	121 N
0mmストロークでの移動負荷	16.2 g
10mmストロークあたりの加算質量	5 g
0mmストロークの基本質量	47.7 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	M5
材質	PWIS質を含む
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU)
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス