

プラスチックチューブ PUN-CM-6-SW

製品番号: 188883

FESTO



データシート

特徴	値
外径	6 mm
流量に応じた曲げ半径	28 mm
内径	4 mm
最小曲げ半径	14 mm
チューブ特性	ケーブルヘア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
表面抵抗	0.01 MOhm...10 MOhm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 -C...60 -C
長さあたりの製品質量	0.02125 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径6mm用
色	黒
ショア硬さ	D 52 +/- 3
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質: チューブ	TPE-U (PU)