

サクシヨングリップ ESG-150

製品番号: 189180

FESTO



データシート

特徴	値
サクシヨncup径	150 mm
取付位置	垂直
構造	真空ポート上 真空接続部 側面 高さ補正付 高さ補正(ロング)付
サクシヨncupホルダの配置	サイズ6
サクシヨncup形状	丸型 フラット
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
周囲温度	-30 -C...200 -C
真空接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨncup材質	FPM NBR PUR VMQ(シリコン)