

サクシヨングリッパ ESG-10X30

製品番号: 189188

FESTO



データシート

特徴	値
サクシヨncupサイズ	10 x 30mm
取付位置	垂直
構造	真空ポート上 真空接続部 側面 高さ補正付 高さ補正(ロング)付
サクシヨncupホルダの配置	サイズ4
サクシヨncup形状	楕円形の平面
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
周囲温度	-10 -C...70 -C
真空接続	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨncup材質	NBR