

# 真空サクシヨン

## ESG-20X60

部品番号: 189190

FESTO



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
真空パッドサイズ	20x60 mm
取付方向	垂直
構造	真空ポート上 真空ポート横 高さ補正機能付 高さ寸法の長いコンプレッサ付
吸着盤の配置	サイズ5
真空パッドの形状	楕円 (平型)
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 70 °C
真空接続ポート	G1/8 G1/4
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR