

# パッドホルダ ESH-HA-1-PK

製品番号: 189194

FESTO



## データシート

特徴	値
容量	0.09 cm <sup>3</sup>
取付位置	垂直
構造	真空ポート上
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ1
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	3 g
取付方法	ロックナット付
サクシヨンカップマウント	直径 3mm
真空接続	PK-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR 鋼
材質 リテーナ	アルミ 真鍮, ニッケルメッキ POM 焼戻し鋼 ステンレス