

パッドホルダ ESH-HB-3-PK

製品番号: 189208

FESTO



データシート

特徴	値
容量	0.313 cm ³
取付位置	垂直
構造	真空接続部 側面
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ3
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	27 g
取付方法	雌ねじ付
サクシヨンカップマウント	M4
真空接続	PK-4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR 鋼
材質 リテーナ	アルミ 真鍮, ニッケルメッキ POM 焼戻し鋼 ステンレス