

# パッドホルダ ESH-HC-1-PK

製品番号: 189214

FESTO



## データシート

特徴	値
高さ補正 サクシヨncップホルダ	3 mm
容量	0.117 cm <sup>3</sup>
取付位置	垂直
構造	真空ポート上 高さ補正付
サクシヨncップホルダの配置	サイズ1
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	8 g
取付方法	ロックナット付
サクシヨncップマウント	直径 3mm
真空接続	PK-3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR 鋼
材質 リテーナ	アルミ 真鍮, ニッケルメッキ POM 焼戻し鋼 ステンレス