


真空サクシヨンカップホルダ ESH-HC-4-PK

部品番号: 189220

FESTO

高さ補償付、真空接続側、2つの六角ナットによる安全補償



データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	6 mm
ポリウム	0.911 cm ³
取付方向	垂直
構造	真空ポート上 高さ補正機能付
吸着盤の配置	サイズ4
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	31 g
取付方法	ロックナット付
真空パッド取付	M6
真空接続ポート	PK-4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR 鋼
Material bracket	アルミニウム 真鍮 (ニッケルめっき) POM 熱処理鋼 ステンレス