

パッドホルダ ESH-HCL-6-G

製品番号: 189232

FESTO



データシート

特徴	値
高さ補正 サクシヨンカップホルダ	40 mm
容量	16.325 cm ³
取付位置	垂直
構造	真空ポート 上 高さ補正付
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ6
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	560 g
取付方法	ロックナット付
サクシヨンカップマウント	M20x2
真空接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 リテーナ	アルミ 真鍮, ニッケルメッキ POM 焼戻し鋼 ステンレス