


真空サクシヨンカップホルダ ESH-HF-4-M14X1

部品番号: 189263

FESTO

高さ補償付、直接ねじ込み用



データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	6 mm
オリフィス径	4 mm
ボリューム	0.655 cm ³
取付方向	垂直
構造	真空ポート上 高さ補正機能付
吸着盤の配置	サイズ4
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	52 g
取付方法	雄ネジ 真空ポートから
真空パッド取付	M6
真空接続ポート	M14x1
材質	RoHS対応
Material seals	NBR POM
Material bracket	熱処理鋼