

真空パッド ESS-6-SS

製品番号: 189276

FESTO



データシート

特徴	値
最小ワーク半径	15 mm
呼び径	2 mm
サクションカップ径	6 mm
サクションカップ容量	0.015 cm ³
エジェクティブパルスの適合性	4 bar
接続位置	上
取付位置	任意
サクションカップホルダの配置	サイズ2
サクションカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 -C...180 -C
公称使用圧力における保持力	1.1 N
定格作動圧力における横荷重	2.5 N
製品質量	0.2 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	内径 4 mm
色	透明
シヨア硬さ	50 ±5

特徴	値
ねじ付トラニオン材質	真鍮ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	VMQ(シリコン)