

真空パッド ESS-50-EN

部品番号: 189350

FESTO

容易に交換可能



データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------------|---|
| 最小ワークピース半径 | 100 mm |
| オリフィス径 | 3 mm |
| 真空パッド径 | 50 mm |
| 真空容量 | 7.9 cm ³ |
| ポート位置 | 上面 |
| 取付方向 | 任意 |
| 吸着盤の配置 | サイズ4 |
| 真空パッドの形状 | ラウンドタイプ 深型 |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| 使用圧力 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| 使用圧力 | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大气 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -10 ... 70 °C |
| 公称作動圧力の保持力 | 103.6 N |
| 使用圧力時の横荷重 | 115 N |
| 質量 | 23.4 g |
| 取付方法 | 真空ポートから |
| 真空接続ポート | M6 |
| 色 | 黒 |
| ショア硬度 | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | アルミアルマイト処理, ニッケルメッキ 真鍮ニッケルメッキ 亜鉛クロムめっき鋼 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material suction cup | NBR |