


真空パッド ESS-4X20-ON

製品番号: 189409

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	2.5 mm
サクシヨンカップサイズ	4 x 20mm
サクシヨンカップ容量	0.112 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ4
サクシヨンカップ形状	楕円形の平面
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-10 -C...70 -C
公称使用圧力における保持力	3.4 N
定格動作圧時の横力(水平方向)	4.5 N
定格動作圧力における垂直せん断力	11 N
製品質量	2.5 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M6
色	黒
ショア硬さ	50 ±5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
サクシヨンカップ材質	NBR