

# インプットモジュール CP-E16-M8-Z

製品番号: 189670

FESTO



## データシート

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
KC マーク	KC-EMV
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
防爆	ゾーン 2(ATEX) ゾーン2(UKEX) ゾーン 22(ATEX) ゾーン22(UKEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ATEXカテゴリ ダスト	II 3D
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Dc(GB) EPL Gc(GB)
防爆保護タイプ ガス	Ex ec IIC T5 Gc X
防爆保護タイプ ダスト	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
防爆周囲温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C