

ユニオンストレート QSMK-1/8T-U

製品番号: 190592

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
呼び径	1.5 mm
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	4 g
エア接続ポート 1	チューブ外径 1/8" に対応
空気圧接続 2	チューブ外径 1/8 インチ用
周囲温度 華氏	14 °F...140 °F
色 リリースリング	グレー
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質ハウジング	PBT
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス