

圧力計 PAGL-HP3-63-60-G14-RC

製品番号: 1908519

FESTO



データシート

特徴	値
表示範囲	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
規格準拠	EN 837-1
呼びサイズ 圧力計	63
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
構造	ブルドン管圧力計
取付方法	インライン
作動流体	不活性ガス 中性の液体
使用流体/制御流体の情報	アセチレンなし 酸素無し
使用圧力	0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
作動圧力	0 bar...60 bar
係数 切換負荷	0.66
測定精度クラス	1.6
保護等級	IP65
保管温度	-40 °C...70 °C
流体温度	0 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
接続位置	半径方向 下
空気圧接続	G1/4
流体に触れた材質	真鍮
ねじ付トラニオン材質	真鍮
材質 ハウジング	鋼

特徴	値
覗き窓材質	PS
ハウジングのカラー	シルバー
製品質量	80 g
スケール	トリプルスケール MPa(外側) bar(外側) psi(内側)