

チェックバルブ HA-1/2-QS-3/8-U

製品番号: 190856

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---------------------------------|
| バルブ機能 | 一方向絞り機能 |
| エア接続ポート 1 | NPT1/2 |
| 空気圧接続 2 | QS-3/8 |
| 取付方法 | ねじ込み式 |
| 標準公称流量 | 1800 l/min |
| 作動電圧 | -1 bar...10 bar |
| 周囲温度 | 0 °C...60 °C |
| 材質ハウジング | 真鍮 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 開時の最小差圧 | 0.1 bar |
| 最低差圧 閉じる | 0.2 bar |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 製品質量 | 67 g |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |