

発光パッキング MC-LD-230AC

部品番号: 19146

FESTO

MSN1G、MSN1Wコイル用



データシート

特長	値
切換位置表示	LED
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
質量	1.6 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠 角形 MSC
作動電圧 AC	230 V
サージの強さ	4 kV
アース接続	可能
発光シールの消費電力	0.33 W
許容電圧変動	+/- 10 %
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
Material housing	TPE-U(PU)
色	透明