

固定クリップ MKRS-16,5-B

部品番号: 192289

FESTO

取付カバー付導管の保護用



データシート

特長	値
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 ... 80 °C
質量	12 g
取付方法	直接取り付け プラグイン 取付穴 オプション
材質	RoHS対応