

# プラスチックチューブ PLN-6X1-NT

製品番号: 193404

FESTO



## データシート

特徴	値
外径	6 mm
流量に応じた曲げ半径	32 mm
内径	4 mm
最小曲げ半径	11 mm
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
作動電圧の情報	水：最大0.6MPa(0～50°C)
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1準拠の評価は意味がない
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 °C...80 °C
長さあたりの製品質量	0.0147 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径6mm用 バーブ型ニップル用 内径 4mm, ユニオンナット付 バーブ継手内径 4 mm用
色	ナチュラル
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質：チューブ	PE