



真空エジェクタ VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-R02

製品番号: 193497

FESTO



データシート

特徴	値
ノズル径	3 mm
グリッド寸法	24 mm
サイレンサのタイプ	オープン
取付位置	任意
エジェクタ特性	高真空 標準
内蔵機能	サイレンサ オープン
構造	テーパー
最大吸込流量時の作動圧力	3 bar
作動電圧	1 bar...8 bar
最大真空用作動圧力	3.7 bar
最大真空	93 %
定格作動圧力	6 bar
大気開放時の最大吸引量	186 l/min
定格作動圧力における排気時間	0.1 s
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	0 -C...60 -C
定格作動圧力におけるノイズレベル	78 000007
周囲温度	0 -C...60 -C
許容締付トルク	0.8 Nm
製品質量	182 g
取付方法	取付穴付 アクセサリ付
エア接続ポート 1	QS-10
空気圧ポート 3	サイレンサ オープン
真空接続	QS-12
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR
材質 : メスノズル	POM

特徴	値
材質 ハウジング	POM強化型
材質 : サイレンサ	アルミダイキャスト POM PU フォーム
材質 : ジェットノズル	鍛造アルミ合金
材質 継手	真鍮 ニッケルめっき