



真空エジェクタ VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4

FESTO

部品番号: 193500

★ Core product range

標準、高真空タイプ、ハウジング幅14mm、T形、ネジ形



データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.95 mm
スクリーンサイズ	14 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	高真空 標準
構造	T形
最大吸込流量時の使用圧力	3.1 bar
使用圧力	1 ... 8 bar
最高真空圧時の使用圧力	4.5 bar
最大真空圧力	89 %
使用圧力	6 bar
最大吸込流量	25 l/min
呼び圧力での加圧時間	1.1 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	0.5 Nm
質量	22 g
取付方法	取付穴 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
真空接続ポート	G1/8
Material of connecting thread	アルミ合金アルマイト処理
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	強化POM
Material transmitter nozzle	鍛造アルミ合金