

# レギュレータ

## LRS-1/2-D-7-MIDI


部品番号: 194646

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ロック機能付レギュレータ、最高圧力 : 0.7MPa

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

| 特長                           | 値                                      |
|------------------------------|--|
| サイズ                          | MIDI                                   |
| シリーズ                         | D                                      |
| ロック機構                        | 内部ロック付調整ノブ                             |
| 取付方向                         | 任意                                     |
| 構造                           | 直動ダイヤフラム式レギュレータ                        |
| 制御機能                         | 2次側圧力の安定<br>始動圧力補正機能<br>2次側排気による       |
| 圧力計                          | 圧力計付                                   |
| 使用圧力                         | 0 ... 16 bar                           |
| 制御圧力範囲                       | 0.5 ... 7 bar                          |
| 最大ヒステリシス                     | 0.2 bar                                |
| 標準流量                         | 4,000 l/min                            |
| 作動流体                         | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意                | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )                     |
| 耐酸性クラス : CRC                 | 2 - 腐食ストレスほぼなし                         |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 出カエアの純度クラス                   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス |
| 流体温度                         | -10 ... 60 °C                          |
| 周囲温度                         | -10 ... 60 °C                          |
| 質量                           | 1,250 g                                |
| 取付方法                         | フロントパネル取付形<br>ライン設備<br>アクセサリ           |
| エア接続ポート 1                    | G1/2                                   |
| エア接続ポート 2                    | G1/2                                   |
| 材質                           | RoHS対応                                 |
| Material of connecting plate | 亜鉛ダイカスト                                |
| Material seals               | NBR                                    |
| Material housing             | 亜鉛ダイカスト                                |