



レギュレータ LRS-1/8-G-7

部品番号: 194695
廃番予定品

FESTO

圧力計なし、ロック機能付
製造中止予定品 (2014年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	任意
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による
圧力計	G1/4"
使用圧力	1 ... 20 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.2 bar
標準流量	700 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-10 ... 80 °C
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	420 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質 シール	NBR
材質ハウジング	真鍮