

# ロッドアイ CRSGS-M12X1,25

製品番号: 195583

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値   |
|------------------|---|
| サイズ              | M12x1.25  |
| 耐食性クラス KBK       | 3 - 高度の耐腐食性   |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L  |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| 周囲温度             | -40 -C...150 -C   |
| 製品質量             | 129 g   |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠  |
| アウターリング材質        | 高合金鋼  |
| 材質 ハウジング         | ステンレス   |
| 材質 内部リング         | ステンレス   |
| 材質 : ナット         | ステンレス   |