

# クレビスフート CRLBN-40

製品番号: 195867

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	40
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	185 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ステンレス
ボルト材質	ステンレス
ヒューズ材質	ステンレス