

セパレータ CQA-28

部品番号: 196984

FESTO

ドライエア用



データシート

特長	値
オリフィス径	20 mm
取付方向	垂直
容器サイズ	1
構造	押引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 7 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-25 ... 75 °C
周囲温度	-25 ... 70 °C
質量	18 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブCQ-28
エア接続ポート 2	ワンタッチスリーブCQ-28
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮