



遮断弁 HE-G3/8-LO

部品番号: 197133

FESTO



データシート

特長	値
構造	スプール弁
操作方法	手動操作
シール	ソフトシール
排気機能	絞り調整不可
手動操作	なし
バルブ機能	3方弁 (ダブル)
使用圧力	1 ... 10 bar
Cバルブ	20.95 l/sbar
bバルブ	0.42
標準流量	5,200 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 取付穴
取付方向	任意
流れ方向	逆流不可
質量	1,100 g
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G3/8
エア接続ポート 3	G1
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	アルミダイカスト PBT