

# スパイラルプラスチックチューブ PUN-6X1-S-2-BL

部品番号: 197591

FESTO

幅広い液体に対する耐性



## データシート

| 特長              | 値  |
|-----------------|--|
| ワーキング長さ         | 2 m  |
| 外径              | 6 mm   |
| ブロック長さ          | 0.518 m  |
| 内径              | 4 mm   |
| コイル径            | 46 mm  |
| 巻数              | 52   |
| 使用圧力における温度範囲    | -0.95 ... 10 bar                                       |
| 認証              | TÜV  |
| 認証発行部           | B 013277 0506 00                                       |
| 作動流体            | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア                          |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L   |
| 周囲温度            | -35 ... 60 °C  |
| 質量              | 110 g  |
| 接続ポート径          | 適用チューブ外径6mm<br>内径4mmバーブニップル用 ( ナット付 )<br>内径4mmバーブニップル用 |
| 色               | 青  |
| ショア硬度           | D 52 +/-3  |
| Material tubing | TPE-U(PU)  |