

# スパイラルプラスチックチューブ PUN-10X1,5-S-6-BL

製品番号: 197598

FESTO



## データシート

| 特徴         | 値                               |
|------------|---------------------------------|
| 作動部の長さ     | 6 m                             |
| 外径         | 10 mm                           |
| ブロック長さ     | 0.91 m                          |
| 内径         | 7 mm                            |
| 巻線径        | 80 mm                           |
| 巻き数        | 70                              |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.95 bar...10 bar              |
| 認証         | TÜV                             |
| 証明書発行機関    | B 013277 0506 00                |
| 作動流体       | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証    | VDMA24364-B2-L                  |
| 周囲温度       | -35 -C...60 -C                  |
| 製品質量       | 760 g                           |
| 空気圧接続      | プラグコネクタ外径 10mm用                 |
| 色          | 青                               |
| ショア硬さ      | D 52 +/-3                       |
| 材質: チューブ   | TPE-U(PU)                       |