

スパイラルプラスチックチューブ PUN-8X1,25-S-1-SW

製品番号: 197608

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------|---|
| 作動部の長さ | 1 m |
| 外径 | 8 mm |
| ブロック長さ | 0.304 m |
| 内径 | 5.7 mm |
| 巻線径 | 60 mm |
| 巻き数 | 12 |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.95 bar...10 bar |
| 認証 | TÜV |
| 証明書発行機関 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -35 -C...60 -C |
| 製品質量 | 65 g |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径8mm用 パーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付 パーブニップル内径6mm用 |
| 色 | 黒 |
| ショア硬さ | D 52 +/-3 |
| 材質: チューブ | TPE-U(PU) |