

DUOスパイラルチューブ PUN-6X1-S-2-DUO-BS

部品番号: 197621

FESTO

幅広い液体に対する耐性



データシート

特長	値
ワーキング長さ	2 m
外径	6 mm
ブロック長さ	0.836 m
内径	4 mm
コイル径	46 mm
巻数	52
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 ... 60 °C
質量	230 g
接続ポート径	適用チューブ外径6mm 内径4mm/バーブニップル用 (ナット付) 内径4mm/バーブニップル用
色	青/黒
ショア硬度	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)