

DUOスパイラルチューブ PUN-12X2-S-1-DUO-BS

部品番号: 197629

FESTO

幅広い液体に対する耐性



データシート

特長	値
ワーキング長さ	1 m
外径	12 mm
ブロック長さ	0.44 m
内径	8 mm
コイル径	95 mm
巻数	9
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 ... 60 °C
質量	390 g
接続ポート径	適用チューブ外径12mm
色	青/黒
ショア硬度	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)