

エアクッションプレート

ATBT-100-250

部品番号: 2109869

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|---------------------------------|
| サイズ | 100 |
| ベアリングの長さ | 250 mm |
| 取付方向 | 水平 |
| 取付方法 | 溝ナット付 |
| 接続ポート径 | G1/4 |
| 使用圧力 | <= 2 bar |
| 作動流体 | 圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転不可 |
| 周囲温度 | 10 ... 50 °C |
| 流体温度 | 10 ... 50 °C |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 長さXm時の質量 | 3.6 kg/m |
| シヨア硬度 | D 80 +/-5 |
| 材質 | RoHS対応 |
| 稼働中の最大表面負荷 | 400 kg/m ² |
| 浮上繰り返し精度 | ±10 μm |
| 平面、調整 | 60 μm |
| 平面、取り付け | 110 μm |