


カップリングプラグ KS4-CK-6

製品番号: 2151

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---------------------------------|
| 呼び径 | 4.9 mm |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.95 bar...12 bar |
| 標準公称流量 | 432 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 26 g |
| エア接続ポート 1 | CK-6 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |