

# サイレンサ U-1/8

製品番号: 2307

FESTO



## データシート

特徴	値
取付位置	任意
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動電圧	0 bar...10 bar
大気開放時の流量	2000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	74 000007
周囲温度	-10 -C...70 -C
製品質量	2.3 g
空気圧接続	G1/8
材質: クッションインサート	PE
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠