

接続ケーブル

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

部品番号: 2384165

FESTO



データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
取付方向	任意
質量	28 g
配線方式1	M12, 3ピンアングルソケットx2
配線方式2	4ピンM8アングルプラグ
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	2 A
ケーブル長さ	0.2 m
ケーブル径	2.9 mm
ケーブルの構造	2x0,14
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)